



C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Finomelektronikai csípőfogók



LINDSTROM
PRECISION TOOLS

Ovális csípőfogó, 80-as sorozat

Rendelési szám	Vágófej típusa
8140	Általános
8150	Általános
8160	Általános

- 1% szén/króm golyóscsapágy minőségű acél
- Precíziósan edzett, CNC-készített vágóélek a maximális pontosság és a hosszú élettartam érdekében
- Állítható, nagy pontosságú csavarkötés
- Cserélhető rugók
- DS vagy CO nyellel is használható speciális ESD igények kielégítésére



Csípőfogó, 80-as sorozat kúpos és könnyített

Rendelési szám	Vágófej típusa
8147	Flush
8148	Ultra flush




Hajlított csípőfogó, 80-as sorozat

Rendelési szám	Vágófej típusa
8247	Flush



Kúpos csípőfogó, 80-as sorozat

Rendelési szám	Vágófej típusa
8144	Flush






C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

A RUGÓ ELLENÁLLÁSA



AZ RX-RUGÓ A HAGYOMÁNYOS VISSZETÉRÍTŐ RUGÓKKAL ÖSSZEHASONLÍTVA.

A mellékelt ábrából világosan kiténik az Rx-rugó előnye - a vágófolyamat befelyezéséhez közeledve - a hagyományos visszatérítőrúgókkal összehasonlítva. Az Rx-rugó 3 különböző helyzete közül a 1. állapot.


ESD-VÉDELEM.



Az Rx fogantyúbevonat ez ESD-védelem megszünteti a munkavégzők által okozott statikus elektromosságot a munkahelyen. A bevonat megfelel az EN 100 015-1 számú Európa standard-nak, valamint az USA standard-nak.

HÁROM FOGÓ EGYBEN.

Átlag munkakörülmények között az Rx-fogó helyettesíthet hagyományos, konduktív és dissipatív fogantyúbevonatú fogókat. Ezért biztosan állíthatjuk, hogy az Rx három fogó egyben.




VIGYÁZZ!

Az Rx fogantyúbevonat elektromosan nem szigetelt. A szerszámot nem szabad feszültség alatt álló készülékekhez használni! Vágás közben a védőszemüveg használata kötelező!

A FOGÓT CSAK SZÉT KELL NYITNI A KÍVÁNT RUGÓTERHELÉS BEÁLLÍTÁSÁHOZ.

A beállítást egyszerű elvégezni, a fogót szétnyitva a rugót a megfelelő helyzetbe kell állítani. Kísérleteink azt mutatták, hogy a fogó csúcsától számított második rugóhelyzet felel meg leggyakrabban. Ezért ezt szoktuk alapállásként javasolni.

1. NYISD SZÉT A FOGÓT A MELLÉKELT ÁBRA SZERINT:



2. VÁLASZD MEG A KÍVÁNT RUGÓHELYZETET:



3. NYOMD ÖSSZE A FOGANTYÚT!





C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu


LINDSTROM
PRECISION TOOLS



ESD, Ergonomiai, Rx sorozatú fogók


Az Rx minden követelménynek megfelelő új képességet és sokoldalúságot jelent.

Ovális fejű oldalcsípőfogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágó-képesség mm	g		EAN 731415+
A KÜLÖNÖSEN JÓ HOZZÁFERHETŐSÉG CÉLJÁBÓL NAGYON KIS FEJŰ													
Rx 8130	133.5	8.5	8.0	5.0		0.8			Micro-Bevel	0.2-1.00	68	1	0103003
Rx 8131	133.5	8.5	8.0	5.0		0.8			Flush	0.1-1.00	68	1	0103010
Rx 8132	133.5	8.5	8.0	5.0		0.8			Ultra-Flush	0.1-0.80	68	1	0103027
A JÓ HOZZÁFERHETŐSÉG CÉLJÁBÓL KIS FEJŰ													
Rx 8140	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Micro-Bevel	0.2-1.25	70	1	0103034
Rx 8141	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Flush	0.1-1.25	70	1	0103041
Rx 8142	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Ultra-Flush	0.1-1.00	70	1	0103058
KÖZEPES FEJŰ, MAGAS KOPASÁLLÓSÁGÚ													
Rx 8150	138.0	13.0	12.5	6.0		1.2			Micro-Bevel	0.3-1.60	73	1	0103133
Rx 8151	138.0	13.0	12.5	6.0		1.2			Flush	0.2-1.60	73	1	0103140
Rx 8152	138.0	13.0	12.2	6.0		1.2			Ultra-Flush	0.2-1.25	73	1	0103157

Hegyes végű oldalcsípőfogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágó-képesség mm	g		EAN 731415+
Rx 8143	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Micro-Bevel	0.2-1.25	70	1	0103065
Rx 8144	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Flush	0.1-1.25	70	1	0103072
Rx 8145	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Ultra-Flush	0.1-1.00	70	1	0103089

Hegyes végű, hornyolt fejű oldalcsípőfogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágó-képesség mm	g		EAN 731415+
Rx 8146	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Micro-Bevel	0.2-1.00	70	1	0103096
Rx 8147	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Flush	0.1-1.00	70	1	0103102
Rx 8148	135.5	10.5	10.0	6.0		0.8			Ultra-Flush	0.1-0.80	70	1	0103119




C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton


Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56 www.weller.hu

Homlokcsípőfogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágóképesség mm			EAN 731415+
Rx 8149	139.0	14.0	10.0	6.0	5.0		5.0	3.2	Flush	0.1 - 0.60	70	1	0103126

Rövid fejű, 20°-os ferde csípőfogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágóképesség mm			EAN 731415+
Rx 8211	134.5	9.5	10.0	6.0			4.1		Flush	0.1 - 1.00	70	1	0103188

Hosszú fejű, 45°-os ferde csípőfogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágóképesség mm			EAN 731415+
Rx 8247	143.0	18.0	10.0	6.0			6.7		Flush	0.2 - 1.00	72	1	0103164

Hosszú, hornyolt fejű, 45°-os ferde csípőfogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Vágóél forma	Vágóképesség mm			EAN 731415+
Rx 8248	143.0	18.0	10.0	6.0			6.7		Flush	0.2 - 0.80	72	1	0103171




C+F Kft.

Angyalföldön az Angyalföldi úton

Telefon/Fax: 340-84-76, 340-84-56


www.weller.hu

Laposfogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pofa forma	g	1	EAN 731415+
Rx 7490	146.5	20.0	9.0	6.7	1.2	3.2	Sima	70	1	0103195

Gömblyű csőrös fogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pofa forma	g	1	EAN 731415+
Rx 7590	146.5	20.0	9.0	6.7		Ø0.5		69	1	0103201

Hosszú hegyes fogó




Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pofa forma	g	1	EAN 731415+
Rx 7890	158.5	32.0	9.0	6.7	1.2	0.8	Sima	72	1	0103218
Rx 7891	158.5	32.0	9.0	6.7	1.2	0.8	Recézett	72	1	0103225

Hosszú, ferde végű hegyes fogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pofa forma	g	1	EAN 731415+
Rx 7892	155.5	29.0	9.0	6.7	1.2	0.8	Sima	73	1	0103232

Rövid hegyes fogó



Gyártmány-kód	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Pofa forma	g	1	EAN 731415+
Rx 7893	146.5	20.0	9.0	6.7	1.2	0.8	Sima	71	1	0103249